



## Súprava sekáčov a pribojníkov v plastovom držiaku Špeciálna kvalita, Počet kusov náradia: 11



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 745100 11     |
| GTIN             | 7610733086870 |
| Trieda položky   | 73B           |

### Popis

#### Prevedenie:

Plochý a krížový sekáč na kov, ako aj pribojníky a jamkovače s osemhrannou stopkou, rovnomerne tvrdené; sekáč je opakovane brúsiteľný. Špeciálne **zušľachtenie úderovej hlavy** zabraňuje jej odštiepeniu.

**Mimoriadna kvalita** = tá najvyššia tvrdosť reznej hrany – cca 59 HRC – pri mimoriadnej húževnatosti.

#### Materiál:

Extra chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

#### Obsah:

Jamkovač: 1 ks 100×8; 120×10 mm

Pribojníkov: 1 ks Ø 2; 4; 5 mm

plochý sekáč: 1 ks 130; 165; 180 mm

Krížový sekáč: 1 ks 130; 165 mm

Rysovacia ihla, obojstranná: 1 ks

### Technický opis

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Počet kusov náradia | 11    |
| Druh produktu       | Sekáč |

## Príslušenstvo

|   |               |
|---|---------------|
| Mechanický plochý sekáč, špeciálna kvalita Celková dĺžka 130  | 741000 130    |
| Jamkárík, mimoriadna kvalita, chrómovaný Celková dĺžka 100    | 748900 100    |
| Súprava priebojníkov, špeciálna kvalita chrómovaná Ø hrotov 4 | 745300 4      |
| Súprava priebojníkov, špeciálna kvalita chrómovaná Ø hrotov 2 | 745300 2      |
| Mechanický plochý sekáč, špeciálna kvalita Celková dĺžka 180  | 741000 180    |
| Mechanický krížový sekáč, špeciálna kvalita Celková dĺžka 130 | 741100 130    |
| Jamkárík, mimoriadna kvalita, chrómovaný Celková dĺžka 120/12 | 748900 120/12 |
| Mechanický plochý sekáč, špeciálna kvalita Celková dĺžka 165  | 741000 165    |
| Súprava priebojníkov, špeciálna kvalita chrómovaná Ø hrotov 5 | 745300 5      |
| Mechanický krížový sekáč, špeciálna kvalita Celková dĺžka 165 | 741100 165    |