

**Súprava sekáčov a priebojníkov v plastovom držiaku, Počet kusov náradia: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	745200 6
GTIN	4049002084447
Trieda položky	73U

**Popis****Prevedenie:**

Plochý a krížový sekáč na kov, ako aj priebojníky a jamkovače s osemhannou stopkou, rovnomerne tvrdené; sekáč je opakovane brúsiteľný. Špeciálne **zušľachtenie úderovej hlavy** zabraňuje jej odštiepeniu.

**Norma:**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, lakovaný povrch.

**Obsah:**

plochý sekáč: 1 ks 125; 150 mm

Krížový sekáč: 1 ks 125 mm

Priebojníkov: 1 ks 120×2; 150×3 mm

Jamkovač: 1 ks 120×4 mm

**Technický opis**

Počet kusov náradia	6
Druh produktu	Sekáč

---

**Príslušenstvo**

plochý sekáč Celková dĺžka 150	740500 150
Jamkáč, normálna kvalita DIN 7250 Celková dĺžka 120/10	749000 120/10
Priebojníkovťažké vyhotovenie Ø hrotov 2	745500 2
Křížový sekáč Celková dĺžka 125	740600 125
plochý sekáč Celková dĺžka 125	740500 125