



Súprava elektrikárskych skrutkovačov, 6-dielna pre rovnú drážku a Phillips, plne izolované, Počet skrutkovačov: 4/2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	667070 4/2
GTIN	7610733204557
Trieda položky	63E

Popis

Prevedenie:

Úzka rukoväť s elastomérovým plášťom šetrným k pokožke a jadrom z nárazuvzdorného polypropylénu. Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V** podľa **DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Rozsah balenia:

Po 1 skrutkovači pre drážku č. 663000 veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5.

Po 1 skrutkovači pre Phillips č. 668370 veľ. 1; 2.

1 **držiak** č. 667077 veľ. M.

Technický opis

Počet skrutkovačov	6
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Séria	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips, Classicplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 2	668370 2
Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips, Classicplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 1	668370 1
Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 4	663000 4
Zvierací držiak na nástroje na upevnenie na stenu Typ M	667077 M
Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 5,5	663000 5,5
Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 2,5	663000 2,5
Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 3,5	663000 3,5