

Garant

Špirálový vrták predĺžený HSS FS, bez povlaku, Ø DC h8 × celková dĺžka L: 7,5X225mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	116240 7,5X225
GTIN	4045197028839
Trieda položky	11B

Popis**Prevedenie:**

S precíznym zábrusom hrotu.

Značne zosilnené jadro bez rozširovania jadra. Drážky bez povrchovej úpravy, fazetky nitridované.

S ukazovateľom C.

Výhoda:

Špeciálny vrták na hlboké diery. Pre obzvlášť hlboké alebo nízko položené diery. Dobrý odvod triesok vďaka plochej špirále drážky; preto menej častý odvod triesok pri obzvlášť hlbokých dierach.

Odporúčanie:**Maximálna hĺbka vrtania:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Upozornenie:

Vhodné navrtávače NC č. 112120, 112140 a 112170 **suhlom hrotu 142°** na zvýšenú bezpečnosť

Technický opis

Dĺžka napínacích drážok L_c	155 mm
Posuv f v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm/ot,
Počet rezných hrán Z	2
Menovité $-\varnothing D_c$	7,5 mm
Tolerancia menovitého \varnothing	h8
\varnothing stopky D_s	7,5 mm

Celková dĺžka L	225 mm
Norma	DIN 1869
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l ₂	143,8 mm
Uhol špičky	130 Stupeň
Stopka	Valcová stopka
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Typ	FS
Uhol sklonu zubov	38 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	50	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	32	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	21	P
GG(G)	vhodný	18	K
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		