




## Súprava elektrikárskych skrutkovačov, 6-dielna pre rovnú drážku a Pozidriv, plne izolované, Počet skrutkovačov: 4/2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	667250 4/2
GTIN	4013288101884
Trieda položky	63H

### Popis

#### Prevedenie:

Čepel Wera Lasertip **kompletne izolované do 1000 V** podľa **normy DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

#### Rozsah balenia:

Po 1 skrutkovači pre drážku č. 663100 veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5.

Po 1 skrutkovači pre Pozidriv č. 668700 veľ. 1 a 2.

### Technický opis

Počet skrutkovačov	6
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Druh produktu	Skrutkovač

### Príslušenstvo

Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 5,5	663100 5,5
Plochý elektrikársky skrutkovač Pozidriv s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 2	668700 2
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 2,5	663100 2,5
Plochý elektrikársky skrutkovač Pozidriv s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 1	668700 1
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 4	663100 4
Zvierací držiak na nástroje na upevnenie na stenu Typ S	667077 S
Plochý elektrikársky skrutkovač s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 3,5	663100 3,5