

VBW**Rohové kliešte inštalátárske, Ø rúry: 1.1/2palec**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	810700 1.1/2
GTIN	4005887271006
Trieda položky	83E

Popis

Prevedenie:

Švédsky tvar; štíhla, špeciálne tvarovaná čeľusť, samozatváracia, sklon 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

VBW pre trojbodové alebo štvorbodové podopretie rúry. Šesťhranné skrutkové spoje a ploché obrobky je možné bezpečne uchopiť bez deformácie. Rukoväti s **protišmykovým** plastovým poťahom.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ; temperovaná, čeľusť indukčne kalená. Lakované, lesklé čeľuste.

Technický opis

Celková dĺžka	425 mm
Rozsah upnutia	75 mm
Ø rúry	1.1/2 palec
Uhol rozovretia	45 Stupeň
Prevedenie rukoväti	s protišmykovým plastovým poťahom
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová oceľ
švédska forma	áno
Druh produktu	Inštalátárske kliešte a Siko kliešte

