

**Súprava montážnych skrutkovačov, Počet dielov: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	667400 11
GTIN	4013288000675
Trieda položky	63H

Popis**Prevedenie:**

Silová rukoväť vyrobená z nárazuvzdorného plastu na upnutie rôznych čepelí. **Šesťhranné čepel** vyrobené zo špeciálnej ocele so špeciálnou húževnatosťou a vysokou tvrdosťou. Povrch nikromaticky chrómovaný, hroty ocelevo sivé.

Obsah:

2 čepel na plochý skrutkovač: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2

1 čepel pre Phillips: Veľ. 1 / Veľ. 2

1 čepel Pozidriv: Veľ. 1 / Veľ. 2

3 šesťhranné čepel: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 stranná guľová hlavica)

3 čepel pre Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40

Kraftform č. 667410: 1 ks

Rozsah balenia:

Vrátane textilnej skladacej tašky.

Technický opis

Celková dĺžka	175 mm
Počet dielov	11
Dĺžka čepel	100 mm
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Označenie výrobcu	88/1
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Čepel' skrutkovača pre skrutky s vnútorným 6-hranom Šesťhran 6	667450 6
Čepel' skrutkovača pre skrutky Phillips Veľkosť krížovej drážky 1+2	667430 1+2
Rukoväť Kraftform jednotlivá	667410
Čepel' skrutkovača pre skrutky Torx® Profil Torx® TX20+25	667460 TX20+25
Čepel' skrutkovača pre skrutky Torx® Profil Torx® TX30+40	667460 TX30+40
Čepel' skrutkovača pre skrutky s drážkou, obojstranná Šírka čepele 5+7	667420 5+7
Čepel' skrutkovača pre skrutky Torx® Profil Torx® TX10+15	667460 TX10+15
Čepel' skrutkovača pre skrutky s vnútorným 6-hranom Šesťhran 4	667450 4
Čepel' skrutkovača pre skrutky s vnútorným 6-hranom Šesťhran 5	667450 5
Čepel' skrutkovača pre skrutky Pozidriv Veľkosť krížovej drážky 1+2	667440 1+2
Čepel' skrutkovača pre skrutky s drážkou, obojstranná Šírka čepele 4+6	667420 4+6