

**Súprava VDE Kraftform Kompakt, Počet dielov: 18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	667260 18
GTIN	4013288191083
Trieda položky	63H

**Popis****Prevedenie:**

Rukoväť **Kraftform** s **vymeniteľnými čepeľami dlhými 154 mm (vrátane kľúčov na skriňové rozvádzač), plne izolovaná do 1000 V** podľa normy **DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** a skúšačka napätia (do 250 V podľa normy VDE 0680/6) v stabilnom skladacom vrecku so suchým zipsom a pútkom na opasok.

**Obsah:**

Čepele s drážkou: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Čepele pre Phillips: PH1 a PH2

Čepele Pozidriv-Klingen: PZ1 a PZ2

Phillips-plochý (kombinovaný profil): PH/S1 a PH/S2 (kombinovaný profil)

Drážka Pozidriv (kombinovaný profil): PZ/S1 a PZ/S2 (kombinovaný profil)

Štvorhran: 8 mm a 1/4 palca (89 mm dlhý)

Trojhran: 9 mm (89 mm dlhý)

Dvojité ozubenie: (89 mm dlhý)

Skúšačka napätia č. 665030: Veľ. 3

Silná rukoväť pre výmenné čepele Č. 667411: Veľ. 1

**Technický opis**

Počet dielov	18
--------------	----

Výstupný profil	Skrutkovač s kombinovaným profilom Pozidriv/drážka
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	4-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	3-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	Kľúč s dvojitým ozubením
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač s kombinovaným profilom Phillips/drážka
Označenie výrobcu	KK VDE 18 Universal 1
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Otočný kryt	nie
Druh produktu	Skrutkovač

## Príslušenstvo

Rukoväť Kraftform VDE jednotlivá Typ 1

667411 1