

**Súprava montážnych skrutkovačov s račňovou funkciou, Počet dielov: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	667405 7
GTIN	4013288156266
Trieda položky	63H

Popis**Prevedenie:**

Silová rukoväť vyrobená z nárazuvzdorného plastu na upnutie rôznych čepelí. **Šesthranné čepel** vyrobené zo špeciálnej ocele so špeciálnou húževnatosťou a vysokou tvrdosťou. Povrch nikromaticky chrómovaný, hroty ocelovo sivé.

Rukoväť dodatočne **s račňovou funkciou** (pravý a ľavý chod a zaistenie).

Obsah:

- 1 čepel' na plochý skrutkovač: 4x0,6 / 6x1
- 1 čepel' pre Phillips: Veľ. 1 / Veľ. 2
- 1 čepel' Pozidriv: Veľ. 1 / Veľ. 2
- 1 šesthranná čepel': 4 / 5 mm
- 2 čepel' pre Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
- Rukoväť Kraftform s račňou: 1 ks

Rozsah balenia:

Vrátane textilnej skladacej tašky.

Technický opis

Počet dielov	7
--------------	---

Dĺžka čepele	100 mm
Celková dĺžka	175 mm
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Označenie výrobcu	Kraftform Kompakt Vario RA SB SIS
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Čepel' skrutkovača pre skrutky Torx® Profil Torx® TX30+40	667460 TX30+40
Čepel' skrutkovača pre skrutky s vnútorným 6-hranom Šesťhran 4	667450 4
Čepel' skrutkovača pre skrutky Torx® Profil Torx® TX20+25	667460 TX20+25
Čepel' skrutkovača pre skrutky Torx® Profil Torx® TX10+15	667460 TX10+15
Čepel' skrutkovača pre skrutky s vnútorným 6-hranom Šesťhran 6	667450 6
Čepel' skrutkovača pre skrutky Phillips Veľkosť krížovej drážky 1+2	667430 1+2
Čepel' skrutkovača pre skrutky s vnútorným 6-hranom Šesťhran 5	667450 5
Čepel' skrutkovača pre skrutky s drážkou, obojstranná Šírka čepele 5+7	667420 5+7
Čepel' skrutkovača pre skrutky Pozidriv Veľkosť krížovej drážky 1+2	667440 1+2
Čepel' skrutkovača pre skrutky s drážkou, obojstranná Šírka čepele 4+6	667420 4+6