



## Rohové kliešte inštalátorske s rýchlonastavením, Ø rúry: 1 palec



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	810750 1
GTIN	4049002099830
Trieda položky	86A

### Popis

#### Prevedenie:

Švédsky tvar, so štíhlou čelustou pod uhlom 45°. Celokované. Mimoriadne príjemná práca pre používateľa vďaka patentovanému, **časovo úspornému rýchlemu nastaveniu** a integrovanej ochrane upnutia, ktorá bráni stlačeniu. Čepel S na trojbodové podloženie rúry. Rukoväti s **protišmykovým plastovým poťahom**.

#### Norma:

**DIN 5234**

#### Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ; zušľachtená; čelusť indukčne kalená. Lakované, lesklé čeluste.

### Technický opis

Rozsah upnutia	42 mm
Ø rúry	1 palec
Celková dĺžka	325 mm
Uhol rozovretia	45 Stupeň
Prevedenie rukoväti	s protišmykovým plastovým poťahom
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová oceľ
Norma	<b>DIN 5234</b>
Druh produktu	Inštalátorske kliešte a Siko kliešte

