

HOLEX**Rohové kliešte inštalátorske (ľahšie prevedenie), Ø rúry: 2palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	810400 2
GTIN	4045197167026
Trieda položky	82A

Popis**Prevedenie:**

Švédsky tvar, so štíhlou čelustou pod uhlom 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ; temperovaná, čelusť indukčne kalená.

Technický opis

Ø rúry	2 palec
Rozsah upnutia	76 mm
Celková dĺžka	560 mm
Uhol rozovretia	45 Stupeň
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová oceľ
Druh produktu	Inštalátorske kliešte a Siko kliešte