

**Súprava montážnych skrutkovačov „Allrounder“, Počet dielov: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	667615 25
GTIN	7610733085453
Trieda položky	63E

Popis**Prevedenie:**

Silová rukoväť „multicraft“ a teleskopická presná skrutkovacia rukoväť na upnutie čepelí. 8 dvojitéch čepelí, 14 čepelí a 1 skúšačka napätia (110 – 250 V podľa normy VDE 0680/6) pre všetky bežné skrutkové spoje.

Čepel' vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Čierne hroty s presnými rozmermi.

Obsah:

Čepele s drážkou: Veľ. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Čepele pre Phillips: Veľ. 00; 0; 1; 2

Čepele Pozidriv-Klingen: Veľ. 0; 1; 2

Šesťhranné čepele: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Čepele pre Torx®: Veľ. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Skúšačka napätia č. 665020: Veľ. 2,5

Čepel' výstružníka č. 667640: 1 ks

Plastová rukoväť č. 667620: 1 ks

Teleskopická rukoväť: 1 ks

Rozsah balenia:

Vrátane plastovej rolovacej tašky.

Upozornenie:

Náhradné vymeniteľné čepele nájdete pod č. 669605 – 669608 a č. 659921 – 659928.

Technický opis

Počet dielov	25
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Čepel' pre skrutky s vnútorným šesťhranom Typ 2	669606 2
Čepel' 6 mm6-hranná Šesťhran 5	659920 5
Čepel' 6 mmplochá Šírka čepele 6,5	659928 6,5
Čepel' 6 mmpre Torx® Profil Torx® TX10	659922 TX10
Čepel' pre skrutky Torx® Typ 2	669607 2
Čepel' pre skrutky s drážkou Phillips Typ 1	669605 1
Čepel' 6 mmplochá Šírka čepele 5,5	659928 5,5
Čepel' pre skrutky Pozidriv Typ 1	669608 1
Čepel' 6 mmplochá Šírka čepele 8	659928 8
Čepel' pre skrutky s vnútorným šesťhranom Typ 1	669606 1
Čepel' 6 mm6-hranná Šesťhran 4	659920 4
Čepel' 6 mmPozidriv Veľkosť krížovej drážky 2	659923 2
Čepel' 6 mmpre Torx® Profil Torx® TX15	659922 TX15
Čepel' 6 mmpre Phillips Veľkosť krížovej drážky 2	659921 2
Čepel' pre skrutky Torx® Typ 1	669607 1
Čepel' 6 mmpre Torx® Profil Torx® TX25	659922 TX25
Čepel' pre skrutky s drážkou Phillips Typ 2	669605 2
Čepel' 6 mmpre Torx® Profil Torx® TX20	659922 TX20

Čepel' 6 mm plochá Šírka čepele 4	659928 4
Čepel' pre skrutky s drážkou Phillips Typ 3	669605 3
Čepel' výstružníka	667640
Silová rukoväť „multicraft“ červená	667620
Skúšačka napätia špeciálna kvalita Šírka čepele 2,5	665020 2,5