



Rohové kliešte inštalátorske s rýchlonastavením, Ø rúry: 2palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	810750 2
GTIN	4049002104237
Trieda položky	86A

Popis

Prevedenie:

Švédsky tvar, so štíhlou čelustou pod uhlom 45°. Celokované. Mimoriadne príjemná práca pre používateľa vďaka patentovanému, **časovo úspornému rýchlemu nastaveniu** a integrovanej ochrany upnutia, ktorá bráni stlačeniu. Čepeľ S na trojbodové podloženie rúry. Rukoväti s **protišmykovým plastovým poťahom**.

Norma:

DIN 5234

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ; zušľachtená; čelusť indukčne kalená. Lakované, lesklé čeluste.

Technický opis

Celková dĺžka	560 mm
Rozsah upnutia	70 mm
Ø rúry	2 palec
Uhol rozovretia	45 Stupeň
Prevedenie rukoväti	s protišmykovým plastovým poťahom
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová oceľ
Norma	DIN 5234
Druh produktu	Inštalátorske kliešte a Siko kliešte

