

HOLEX**Rohové rúrkové kliešte s čelustami tvaru S, Ø rúry: 2palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	810600 2
GTIN	4045197167064
Trieda položky	82A

Popis**Prevedenie:**

Švédsky tvar; štíhla, špeciálne tvarovaná čelusť, samozatváracia, sklon 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

HOLEX s ústím S na trojbodové podopretie rúry. (lacnejší model).

Materiál:

Chróm-vanádiová ocel; temperovaná, čelusť indukčne kalená. Lakované, lesklé čeluste.

Technický opis

Celková dĺžka	560 mm
Rozsah upnutia	80 mm
Ø rúry	2 palec
Uhol rozovretia	45 Stupeň
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová oceľ
S-rozovretie	áno
švédska forma	áno
Druh produktu	Inštalatérské kliešte a Siko kliešte

Príslušenstvo

Ryhovaná matica Typ 2

810520 2