

**HOLEX****Rohové rúrkové kliešte s čelustami tvaru S, Ø rúry: 1.1/2palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	810500 1.1/2
GTIN	4045197237477
Trieda položky	82A

**Popis****Prevedenie:**

Švédsky tvar; štíhla, špeciálne tvarovaná čelusť, samozatváracia, sklon 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

**HOLEX** s ústím **S** na trojbodové podopretie rúry. Rukoväti s **protišmykovým** plastovým poťahom.

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ; temperovaná, čelusť indukčne kalená. Lakované, lesklé čeluste.

**Technický opis**

Ø rúry	1.1/2 palec
Rozsah upnutia	63 mm
Celková dĺžka	420 mm
Uhol rozovretia	45 Stupeň
Prevedenie rukoväti	s protišmykovým plastovým poťahom
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová oceľ
S-rozovretie	áno
švédska forma	áno
Druh produktu	Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

---

## Príslušenstvo

Ryhovaná matice Typ 1.1/2

810520 1.1/2