

**HOLEX****Rohové rúrkové kliešte s čelustami tvaru S, Ø rúry: 3palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	810600 3
GTIN	4045197167071
Trieda položky	82A

**Popis****Prevedenie:**

Švédsky tvar; štíhla, špeciálne tvarovaná čelusť, samozatváracia, sklon 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

**HOLEX s ústím S** na trojbodové podopretie rúry. (lacnejší model).

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ; temperovaná, čelusť indukčne kalená. Lakované, lesklé čeluste.

**Technický opis**

Rozsah upnutia	110 mm
Ø rúry	3 palec
Celková dĺžka	630 mm
Uhol rozovretia	45 Stupeň
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová oceľ
S-rozovretie	áno
švédska forma	áno
Druh produktu	Inštalatérské kliešte a Siko kliešte

## Príslušenstvo

Ryhovaná matica Typ 2

810520 2