

VBW**Rohové kliešte inštalátárske, Ø rúry: 1/2palec**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	810700 1/2
GTIN	4005887270801
Trieda položky	83E

Popis

Prevedenie:

Švédsky tvar; štíhla, špeciálne tvarovaná čelusť, samozatváracia, sklon 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

VBW pre trojbodové alebo štvorbodové podopretie rúry. Šesťhranné skrutkové spoje a ploché obrobky je možné bezpečne uchopiť bez deformácie. Rukováti s **protišmykovým** plastovým poťahom.

Materiál:

Chróm-vanádiová ocel; temperovaná, čelusť indukčne kalená. Lakované, lesklé čeluste.

Technický opis

Rozsah upnutia	39 mm
Ø rúry	1/2 palec
Celková dĺžka	240 mm
Uhol rozovretia	45 Stupeň
Prevedenie rukováti	s protišmykovým plastovým poťahom
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová ocel'
švédska forma	áno
Druh produktu	Inštalátárske kliešte a Siko kliešte

