

HOLEX**Rohové rúrkové kliešte s čelustami tvaru S, Ø rúry: 3palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	810500 3
GTIN	4045197237491
Trieda položky	82A

Popis**Prevedenie:**

Švédsky tvar; štíhla, špeciálne tvarovaná čelusť, samozatváracia, sklon 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

HOLEX s ústím **S** na trojbodové podopretie rúry. Rukoväti s **protišmykovým** plastovým poťahom.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ; temperovaná, čelusť indukčne kalená. Lakované, lesklé čeluste.

Technický opis

Celková dĺžka	630 mm
Rozsah upnutia	110 mm
Ø rúry	3 palec
Uhol rozovretia	45 Stupeň
Prevedenie rukoväti	s protišmykovým plastovým poťahom
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová oceľ
S-rozovretie	áno
švédska forma	áno
Druh produktu	Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Príslušenstvo

Ryhovaná matice Typ 2

810520 2