

**Vyrázač závlačiek, špeciálna kvalita chrómovaná, Ø hrotov D: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	746900 4
GTIN	7610733200719
Trieda položky	73B

**Popis****Prevedenie:**

Silná osemhranná stopka s valcovým trňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne **zušľachtenie úderovej hlavy** zabraňuje odštiepeniu. Skutočný Ø 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrázača závlačiek vo vývrte.

**Mimoriadna kvalita** znamená tú najvyššiu tvrdosť hrotov – cca 59 HRC – pri mimoriadnej húževnatosti.

**Materiál:**

Špeciálna akosť z extra chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná.

**Technický opis**

Celková dĺžka L1	150 mm
Ø stopky S	10 mm
Dĺžka trňa L2	40 mm
Ø hrotov D	4 mm
Tvrdosť hrotu	59 HRC
Materiál	Špeciálna akosť z extra chróm-vanádiovej ocele
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vyrázač závlačiek

