

**Vyrázač závlačiek s rukoväťou, Ø hrotov: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 747100 10     |
| GTIN             | 3148511594582 |
| Trieda položky   | 73R           |

**Popis****Prevedenie:**

Okrúhla oceľ s cylindrickým trňom, úplne tvrdená. „Tlmiaca“ bezpečnostná rukoväť pre vyššie pohodlie a presnosť. Špeciálne **zušľachtenie úderovej hlavy** zabraňuje odštiepeniu.

**Technický opis**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Ø stopky S                | 14 mm                                      |
| Ø hrotov                  | 10 mm                                      |
| Celková dĺžka L1          | 230 mm                                     |
| Dĺžka trňa L2             | 100 mm                                     |
| Rukoväť                   | tlmiaci viaczložkový plášť                 |
| Prevedenie Nárazová hlava | špeciálna povrchová úprava nárazovej hlavy |
| Náhrada                   | celokalené                                 |
| Materiál                  | Kruhová oceľ                               |
| Druh produktu             | Vyrázač závlačiek                          |