

**Vyrázač závlačiek s rukoväťou, Ø hrotov: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	746940 5
GTIN	7610733254927
Trieda položky	73B

Popis**Prevedenie:**

Silná osemhranná stopka s valcovým trňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštípeniu. Skutočný Ø 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrázača závlačiek vo vývrte.

Materiál:

Extra chróm-vanádiová oceľ v špeciálnej kvalite (t. j. najvyššia možná tvrdosť hrotov – cca 59 HRC – pri mimoriadnej húževnatosti), chrómovaná. Rukoväť s elastomérovým plášťom, ktorý je šetrný k pokožke.

Technický opis

Dĺžka trňa	72 mm
Ø hrotov	5 mm
Celková dĺžka	180 mm
Rukoväť	plastová rukoväť s elastomérovým plášťom šetrným k pokožke
Tvrdosť hrotu	59 HRC
Prevedenie Nárazová hlava	špeciálne zušľachtená
Materiál	Extra chróm-vanádiová oceľ špeciálnej akosti
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vyrázač závlačiek

