

**Vyrážač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný, Ø hrotov D: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 747000 10 |
| GTIN | 4049002002885 |
| Trieda položky | 73U |

Popis**Prevedenie:**

Silná osemhranná stopka s valcovým trňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne **zušľachtenie úderovej hlavy** zabraňuje odštiepeniu. Skutočný Ø 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.

Norma:**DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Materiál:**

Bežná kvalita z chróm-vanádiovej vzduchom kalenej ocele, lakovaná.

Technický opis

| | |
|------------------|---|
| Ø stopky S | 12 mm |
| Celková dĺžka L1 | 150 mm |
| Ø hrotov D | 10 mm |
| Dĺžka trňa L2 | 50 mm |
| Norma | DIN 6450 C |
| Materiál | chróm-vanádiová vzduchom kalená oceľ |
| Povrch | lakovaná |
| Druh produktu | Vyrážač závlačiek |

