

**HOLEX****Vyrážač závlačiek s vodiacim puzdrom, Ø hrotov: 2,8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 748000 2,8    |
| GTIN             | 2050001006769 |
| Trieda položky   | 72C           |

**Popis****Prevedenie:**

Štíhle vyhotovenie s kosouhlo vrúbkovaným vodiacim puzdrom a tvrdeným nasadzovacím trňom. **Veľkosť 0,9 – 3,9** s voľným vodiacim puzdrom – **veľkosť 4,9 + 5,9 s pevnou stopkou.**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ.

**Technický opis**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Celková dĺžka | 95 mm                |
| Dĺžka trňa    | 24 mm                |
| Ø hrotov      | 2,8 mm               |
| Materiál      | Chróm-vanádiová oceľ |
| Druh produktu | Vyrážač závlačiek    |