

**Vyrážač závlačiek, špeciálna kvalita chrómovaná, Ø hrotov D: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	746900 8
GTIN	7610733200740
Trieda položky	73B

Popis**Prevedenie:**

Silná osemhranná stopka s valcovým trňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne **zušľachtenie úderovej hlavy** zabraňuje odštiepeniu. Skutočný Ø 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.

Mimoriadna kvalita znamená tú najvyššiu tvrdosť hrotov – cca 59 HRC – pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Špeciálna akosť z extra chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná.

Technický opis

Ø hrotov D	8 mm
Ø stopky S	10 mm
Celková dĺžka L1	150 mm
Dĺžka trňa L2	45 mm
Tvrdosť hrotu	59 HRC
Materiál	Špeciálna akosť z extra chróm-vanádiovej ocele
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vyrážač závlačiek

