

**Vyrázač závlačiek s rukoväťou, Ø hrotov: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	746940 8
GTIN	7610733254941
Trieda položky	73B

**Popis****Prevedenie:**

Silná osemhranná stopka s valcovým trňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštípeniu. Skutočný Ø 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrázača závlačiek vo vývrte.

**Materiál:**

Extra chróm-vanádiová oceľ v špeciálnej kvalite (t. j. najvyššia možná tvrdosť hrotov – cca 59 HRC – pri mimoriadnej húževnatosti), chrómovaná. Rukoväť s elastomérovým plášťom, ktorý je šetrný k pokožke.

**Technický opis**

Celková dĺžka	210 mm
Dĺžka trňa	88 mm
Ø hrotov	8 mm
Rukoväť	plastová rukoväť s elastomérovým plášťom šetrným k pokožke
Tvrdosť hrotu	59 HRC
Prevedenie Nárazová hlava	špeciálne zušľachtená
Materiál	Extra chróm-vanádiová oceľ špeciálnej akosti
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vyrázač závlačiek

