



## Súprava vyrážačov závlačiek s rukoväťou z plastu ABS, Počet vyrážačov závlačiek: 6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	746950 6
GTIN	7610733254958
Trieda položky	73B

### Popis

#### Prevedenie:

Silná osemhranná stopka s valcovým trňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštípeniu. Skutočný Ø 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.

#### Materiál:

Extra chróm-vanádiová oceľ v špeciálnej kvalite (t. j. najvyššia možná tvrdosť hrotov – cca 59 HRC – pri mimoriadnej húževnatosti), chrómovaná. Rukoväť s elastomérovým plášťom, ktorý je šetrný k pokožke.

#### Obsah:

po 1 vyrážači závlačiek č. 746940: Veľ. 2; 3; 4; 5; 6; 8

### Technický opis

Počet vyrážačov závlačiek	6
Druh produktu	Vyrážač závlačiek

### Príslušenstvo

Vyrázač závlačiek s rukoväťou Ø hrotov 4	746940 4
Vyrázač závlačiek s rukoväťou Ø hrotov 2	746940 2
Vyrázač závlačiek s rukoväťou Ø hrotov 6	746940 6
Vyrázač závlačiek s rukoväťou Ø hrotov 5	746940 5
Vyrázač závlačiek s rukoväťou Ø hrotov 8	746940 8
Vyrázač závlačiek s rukoväťou Ø hrotov 3	746940 3