

**Kliešťový kľúč s 2-zložkovými rukoväťami, Celková dĺžka: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	813720 250
GTIN	4003773047841
Trieda položky	83D

Popis**Prevedenie:**

Paralelne vedené, **hladké** uchopovacie čeluste; chrómované vyhotovenie.

Nastavenie zárezov pomocou tlačidla a upínacej páky pre vysoký prítlak čelustí. Zdvih medzi uchopovacími plochami umožňuje **uchopenie na princípe račne**.

Kliešťový kľúč chrómovaný, viaczložkové rukoväte. **Stupnica vytvorená laserom** (predná strana **metrická** a zadná strana **palcová**), umožňuje vopred nastaviť otvor kľúca.

Použitie:

Šetrné uchopovanie skrutiek, matíc, chrómovaných armatúr atď.

Upozornenie:

Ochranné čeluste sú k dispozícii pod č. 813725.

Technický opis

Celková dĺžka	250 mm
Rozsah upnutia	0 - 52 mm
Dĺžka rozovretia	30 mm
Druh produktu	Kliešťový kľúč

Príslušenstvo

Ochranné čeluste pre kliešťové kľúče6-dielne Veľkosť 250	813725 250
--	------------

