



Sada vyrážačov závlačiek v plastovom držiaku, špeciálna kvalita chrómované práškovo nanášaný, Počet vyrážačov závlačiek: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	746930 6
GTIN	7610733243105
Trieda položky	73B

Popis

Prevedenie:

Silná osemhranná stopka s valcovým trňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne **zušľachtenie úderovej hlavy** zabraňuje odštiepeniu. Skutočný \varnothing 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.

Mimoriadna kvalita znamená tú najvyššiu tvrdosť hrotov – cca 59 HRC – pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Špeciálna akosť z extra chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná a **s práškovou povrchovou úpravou**.

Obsah:

po 1 vyrážači závlačiek: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Technický opis

Počet vyrážačov závlačiek	6
Druh produktu	Vyrážač závlačiek

Príslušenstvo

Vyrážač závlačiek, špeciálna kvalita práškovo nanášaný Ø
hrotov D 8

746920 8

Vyrážač závlačiek, špeciálna kvalita práškovo nanášaný Ø
hrotov D 4

746920 4

Vyrážač závlačiek, špeciálna kvalita práškovo nanášaný Ø
hrotov D 2

746920 2

Vyrážač závlačiek, špeciálna kvalita práškovo nanášaný Ø
hrotov D 6

746920 6

Vyrážač závlačiek, špeciálna kvalita práškovo nanášaný Ø
hrotov D 3

746920 3

Vyrážač závlačiek, špeciálna kvalita práškovo nanášaný Ø
hrotov D 5

746920 5