

**Nastavitelný klíč s otočnou čelistí, Celková délka: 255mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	813930 255
GTIN	7314150056361
Trieda položky	83F

Popis**Prevedenie:**

S ergonomickou rukoväťou z termoplastického elastoméru. Poloha rozovretia 15°. Zápustkovo kované, kalené a pochrómované. **Nastavitelný klíč** sa otáčaním pohyblivej ozubenej čeluste nasmeruje dovnútra **ku kliešťom na rúry**. Zúbkovaná čelusť je indukčne kalená a zaručuje bezpečnosť uchopenia.

Norma:**ISO 6787; ASME B107.8M-2003****Technický opis**

maximálny rozmer cez steny	33 mm
Celková dĺžka	255 mm
Celková dĺžka	10 palec
Hmotnosť	430 g
Norma	ISO 6787
Norma	ASME B107.8M-2003
Poloha rozovretia	15 Stupeň
Výrobný postup	precízne kalený s antikoróznou úpravou
Materiál	Vysokovýkonná zliatina ocele
Povrch	chrómovaná

bez iskier	nie
Obojstranné čeluste	áno
Stupnica	áno
s funkciou račne	nie
Plášť rukoväti	áno
Druh produktu	Nastaviteľný kľúč