



Sada vyrážačov závlačiek pre mechaniky v plastovom stojane, Počet vyrážačov závlačiek: 11



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	747700 11
GTIN	7610733086917
Trieda položky	73B

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z kruhovej ocele, mimoriadne tenké a praktické. S vrúbkovanou stopkou. Kompletne kalené, špeciálne **zušľachtenie úderovej hlavy** zabraňuje odštípeniu. Maximálna možná tvrdosť hrotov (cca 59 HRC) pri mimoriadnej húževnatosti. Skutočný Ø 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.

Materiál:

Extra chróm-vanádiová oceľ, chrómovaný povrch.

Obsah:

po 1 vyrážači závlačiek č. 747500: Veľ. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
po 1 jamkovači č. 749200: Veľ. 90 a 100

Technický opis

Druh produktu	Vyrážač závlačiek
---------------	-------------------

Príslušenstvo

Jamky pre mechanikov Celková dĺžka 90	749200 90
---------------------------------------	-----------

Vyrázač závlačiek pre mechanikov Ø hrotov D 5	747500 5
Vyrázač závlačiek pre mechanikov Ø hrotov D 3	747500 3
Vyrázač závlačiek pre mechanikov Ø hrotov D 6	747500 6
Jamky pre mechanikov Celková dĺžka 100	749200 100
Vyrázač závlačiek pre mechanikov Ø hrotov D 2	747500 2
Vyrázač závlačiek pre mechanikov Ø hrotov D 9	747500 9
Vyrázač závlačiek pre mechanikov Ø hrotov D 7	747500 7
Vyrázač závlačiek pre mechanikov Ø hrotov D 4	747500 4
Vyrázač závlačiek pre mechanikov Ø hrotov D 8	747500 8
Vyrázač závlačiek pre mechanikov Ø hrotov D 1	747500 1