



## Súprava vyrážačov závlačiek v kovovej kazete, normálna kvalita, Počet vyrážačov závlačiek: 6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	747300 6
GTIN	4049002084416
Trieda položky	73U

### Popis

#### Prevedenie:

Silná osemhranná stopka s valcovým trňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne **zušľachtenie úderovej hlavy** zabraňuje odštiepeniu. Skutočný  $\varnothing$  0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.

#### Norma:

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

#### Materiál:

Bežná kvalita z chróm-vanádiovkej vzduchom kalenej ocele, lakovaná.

#### Obsah:

po 1 vyrážači závlačiek: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

### Technický opis

Počet vyrážačov závlačiek	6
Druh produktu	Vyrážač závlačiek

## Príslušenstvo

Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 3	747000 3
Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 5	747000 5
Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 8	747000 8
Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 4	747000 4
Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 2	747000 2
Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný Ø hrotov D 6	747000 6