



Lanko na vťahovanie káblov, sklené vlákno Kati® Blitz compact v plastovom boxe, Dĺžka pásu: 20m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	814870 20
GTIN	4044489018206
Trieda položky	86A

Popis

Prevedenie:

3 mm hrubá sklolaminátová páska, **odolná proti posuvu** a napriek tomu **vysoko flexibilná**; ideálna na komplikované vťahovanie káblov v už uložených rúrach alebo pri veľkom počte kolien.

Koncové objímky spojené na oboch koncoch so závitom M5 na voliteľné upínanie pružinových vodiacich hláv, ťahacích pančúch alebo ťažných ôk. Možné do polomeru 30 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane príslušenstva zabezpečeného proti strate v plastovom boxe: 2 pružinové vodiace hlavy Ø 7 a Ø 10 mm, 5 ťažných ôk, 1 ťahacia pančucha na káble Ø 6 – 9 mm, 5 koncových dutiniek, 3 spojovacie dutinky, 1 špeciálne lepidlo 3 g, 1 Power Disk.

Technický opis

Dĺžka pásu	20 m
Maximálne zaťaženie spoja zaťahovacieho lanka – puzdra	1 kN
Maximálne zaťaženie zaťahovacieho lanka	5 kN
Druh produktu	Nástroj na ťhanie káblov

Príslušenstvo

Posuvná rukoväť Easy Grip	814775
Prostriedok na uhladenie káblov	814760
Pružinová kulová hlava M5 Ø hlavy 7	814720 7
Káblková pančucha M5 Typ 6	814710 6
Káblková pančucha M5 Typ 10	814710 10
Lepidlo	814750
Koncové puzdro M5	814740
Koncová hruška M5 s očkom	814730
Pružinová kulová hlava M5 Ø hlavy 10	814720 10