



Lanko na vťahovanie káblov, sklené vlákno Kati® Blitz compact v plastovom boxe, Dĺžka pásu: 30m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	814870 30
GTIN	4044489018305
Trieda položky	86A

Popis

Prevedenie:

3 mm hrubá sklolaminátová páska, **odolná proti posuvu** a napriek tomu **vysoko flexibilná**; ideálna na komplikované vťahovanie káblov v už uložených rúrach alebo pri veľkom počte kolien.

Koncové objímky spojené na oboch koncoch so závitom M5 na voliteľné upínanie pružinových vodiacich hláv, ťahacích pančúch alebo ťažných ôk. Možné do polomeru 30 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane príslušenstva zabezpečeného proti strate v plastovom boxe: 2 pružinové vodiace hlavy Ø 7 a Ø 10 mm, 5 ťažných ôk, 1 ťahacia pančucha na káble Ø 6 – 9 mm, 5 koncových dutiniek, 3 spojovacie dutinky, 1 špeciálne lepidlo 3 g, 1 Power Disk.

Technický opis

Dĺžka pásu	30 m
Maximálne zaťaženie spoja zaťahovacieho lanka – puzdra	1 kN
Maximálne zaťaženie zaťahovacieho lanka	5 kN
Druh produktu	Nástroj na ťahanie káblov

Príslušenstvo

Posuvná rukoväť Easy Grip	814775
Koncová hruška M5 s očkom	814730
Pružinová kulová hlava M5 Ø hlavy 10	814720 10
Koncové puzdro M5	814740
Pružinová kulová hlava M5 Ø hlavy 7	814720 7
Lepidlo	814750
Káblová pančucha M5 Typ 6	814710 6
Káblová pančucha M5 Typ 10	814710 10
Prostriedok na uhladenie káblov	814760