



## Krimpovacie kliešte na káblové koncovky, pre prierez vodiča: 10mm<sup>2</sup>



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	729460 10
GTIN	4049002016417
Trieda položky	73T

### Popis

#### Prevedenie:

Oceľové teleso s pákovým prevodom. Presné dosiahnutie definovaných tlakových síl vďaka integrovanému tlakovému zámku.

Presné **paralelné lisovanie** so synchronne poháňanými lisovacími čelustami. **Štvorhranné krimpovanie** v súlade s normou DIN = optimálne kontaktné plochy. Do 2,5 mm<sup>2</sup> je možné bočné zavedenie dutinky.

### Technický opis

Celková dĺžka	190 mm
pre prierez vodiča	0,08 - 10 mm <sup>2</sup>
Druh produktu	Krimpovacie kliešte