



Elektrikársky skrutkovač Pozidriv, Classic plne izolovaný, Veľkosť krížovej drážky: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	668380 3
GTIN	7610733064502
Trieda položky	63E

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Štíhla rukoväť s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vďaka mimoriadnej štruktúre povrchu sa rukoväť nešmýka ani v mokrych alebo mastných rukách.

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Technický opis

Dĺžka čepele	150 mm
pre skrutky s Ø	5,3 – 7,2 mm
Veľkosť krížovej drážky	3
Celková dĺžka	270 mm
Séria	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Druh produktu	Skrutkovač

