

**Inštalátorske kliešte izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	728787 200
GTIN	4003773075097
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Multifunkčné kliešte na elektroinštaláciu so skrutkovým kĺbom pre presnú prevádzku klieští bez vôle.

- **Uchopenie plochého a okrúhleho materiálu.**
- **Ohýbanie drôtov a medených vodičov.**
- **Odhrotovanie a rozširovanie zásuviek pod omietkou.**
- **Rezanie medených káblov do \varnothing 15 mm ($5 \times 2,5$ mm²).**
- **Odzolovanie medených vodičov 0,75 až 1,5 mm² a 2,5 mm².**
- **Zlisovanie objímok 0,5 až 2,5 mm².**

Ramená s plášťami rukoväti **izolované do 1 000 V podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

Materiál:

Špeciálna nástrojová ocel, kliešte pochrómované, rukoväti s viacložkovým opláštením.

Technický opis

Výkon v strihu do \varnothing	15 mm
Celková dĺžka	200 mm
Výkon v strihu	$5 \times 2,5$ mm ²
odizolovanie pre \varnothing vodiča	0,7 – 1,5 mm ²
odizolovanie pre \varnothing vodiča	2,5 mm ²
pre zakončovaciu žilovú objímku	0,5 – 2,5 mm ²

Hmotnosť	280 g
Kĺb	skrutkovaný
s otváracou pružinou	nie
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Multifunkčné kliešte