



Krimповacie kliešte na káblové koncovky izolované podľa VDE, pre prierez vodiča: 16mm²



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	729405 16
GTIN	4003773072003
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Zápustkovo kované kliešte. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava. Vrúbkované čeluste na lisovanie dutiniek podľa normy DIN 46228.

Rukoväte s viacložkovým opláštením.

Izolácia do 1 000 voltov podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Technický opis

Počet soketov	9
pre prierez vodiča	0,25 - 16 mm ²
Celková dĺžka	180 mm
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viacložkový plášť
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ, kovaná, kalená v oleji
Povrch	leštená
Druh produktu	Krimповacie kliešte

