



Krimpovacie kliešte na káblové koncovky, pre prierez vodiča: 16mm²



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	729450 16
GTIN	4049002104251
Trieda položky	73T

Popis

Prevedenie:

Ocelové teleso s pákovým prevodom. Presné dosiahnutie definovaných tlakových síl vďaka integrovanému tlakovému zámku.

Brunované kliešte, chrómované čeluste

Presné **paralelné lisovanie** so synchronne poháňanými lisovacími čelustami. **Štvorcové krimpovanie** v súlade s normou DIN = optimálne kontaktné plochy.

Technický opis

Celková dĺžka	180 mm
pre prierez vodiča	0,08 - 16 mm ²
Norma	DIN 46228
Povrch	černené
Druh produktu	Krimpovacie kliešte