



## Plochý elektrikársky skrutkovač pre kombinované skrutky, Classic plne izolovaný, Veľkosť profilu: 2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	668390 2
GTIN	7610733205691
Trieda položky	63E

### Popis

#### Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

**Štíhla rukoväť** s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vďaka špeciálnej štruktúre povrchu sa rukoväť nešmýka s mokrymi a masnými rukami.

**Čepeľ** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

#### Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Unášací hrot skrutkovača s kombinovaným profilom sa dokonale hodí do **skrutiek PlusMinus (kombinácia Pozidriv/drážka)**, ktoré sa používajú najmä v elektroinštalačných komponentoch.

### Technický opis

Celková dĺžka	205 mm
Veľkosť profilu	2
Dĺžka čepele	100 mm
Profil Pozidriv - zárez	2 – 1,0x6
Séria	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	Skrutkovač s kombinovaným profilom Pozidriv/drážka

Druh produktu

Skrutkovač