

PEDDINGHAUS

**Zámočnické kladivo s ochranným puzdrom násady, Hmotnosť bez násady:
100g****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	750100 100
GTIN	4016134501845
Trieda položky	73V

Popis**Prevedenie:**

So zahnutým tvarom s **násadou z hikorového dreva**, lakované.

Hlava kladiva je zápustkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované.

Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy.

Od veľ. 200 s ochranným puzdrom násady z ocele.

Norma:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Náhradný diel:

Náhradná násada č. 752200, pre veľ. 50 dostupná pod č. 751700 250 a pre veľ. 100 pod č. 751700 260.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 750110

Technický opis

Dĺžka násady	260 mm
Hmotnosť bez násady	100 g
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Násada na kladivo Dĺžka násady 260

751700 260