



Zámočnické kladivo s ochranným puzdrom násady, Hmotnosť bez násady: 200g



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	750100 200
GTIN	4016134506659
Trieda položky	73V

Popis

Prevedenie:

So zahnutým tvarom s **násadou z hikorového dreva**, lakované.
Hlava kladiva je zápustkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované.
Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy.
Od veľ. 200 s ochranným puzdrom násady z ocele.

Norma:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Náhradný diel:

Náhradná násada č. 752200, pre veľ. 50 dostupná pod č. 751700 250 a pre veľ. 100 pod č. 751700 260.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 750110

Technický opis

Dĺžka násady	280 mm
Hmotnosť bez násady	200 g
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Hikorová násada na kladivo s kruhovým klinom Dĺžka
násady 280

752200 280