

LOCTITE**Lepidlá na poistky skrutky, 50 ml, Označenie výrobcu: 2701_EGFD**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083301 2701_EGFD
GTIN	2050001948823
Trieda položky	04L

Popis

Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary závitov. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Tekutá poistka skrutky.

Použitie:

S nízkou pevnosťou – Uvoľnenie s normálnym nástrojom je dobre možné.

Stredne pevné – Uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom.

Vysoko pevné – Uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C). Ideálny na pasívne povrchy, ako napr. vysokolegované chróm-niklové ocele.

Upozornenie:

Závitové časti pred nanosením poistky skrutky vyčistíte univerzálnym čističom č. 083391 a č. 083392. Rýchla a jednoduchá manipulácia pre 50 ml fľaše s č. 083344 veľ. 50.

Technický opis

Označenie výrobcu	LOCTITE 2701
minimálny odtrhávací moment	38 Nm

Označenie nebezpečných látok	GHS07: Výkričník
pre veľkosť závitů M do	M20
Chemický podklad	Dimetacrylater
Teplota skladovania	8 - 21 °C
Teplota Rozsah použitia	-55 - 150 °C
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre rozsah použitia	lepidlo na funkčné spoje
vhodné pre rozsah použitia	galvanizované plochy
Tvar	tekuté
vhodné pre materiál	Kov
Odolnosť od dátumu výroby	17 Mesiac
Bod vzplanutia	93 °C
Farba	zelená
Objem náplne	50 ml
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	tesniace
Vlastnosť	znášajúci olej
Vlastnosť	odolné proti vibráciám
Vlastnosť	zabranuje zadretiu
Funkčná pevnosť podľa	6 h
Pevnosť bez fixácie podľa	10 min
Dynamická viskozita	500 - 900 mPas
Demontáž	ťažký
Trieda pevnosti	vysoká pevnosť
Tesnosť	1,1 g/cm ³
Atribút Názov produktu	50 ml
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky

