

LOCTITE

Lepidlá na poistky skrutky, 50 ml, Označenie výrobcu: 243_EGFD



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083301 243_EGFD
GTIN	5010266000688
Trieda položky	04L

Popis

Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary závitov. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Tekutá poistka skrutky.

Použitie:

S nízkou pevnosťou – Uvoľnenie s normálnym nástrojom je dobre možné.

Stredne pevné – Uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom.

Vysoko pevné – Uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C). Stredná pevnosť, slúži na zaistenie skrutiek a tesní okamžite.

Upozornenie:

Závitové časti pred nanosením poistky skrutky vyčistíte univerzálnym čističom č. 083391 a č. 083392. Rýchla a jednoduchá manipulácia pre 50 ml fľaše s č. 083344 veľ. 50.

Technický opis

Označenie výrobcu	LOCTITE 243
Označenie nebezpečných látok	GHS07: Výkričník

Technický list

minimálny odtrhávací moment	26 Nm
pre veľkosť závitů M do	M36
Bod vzplanutia	93 °C
Farba	modrá
vhodné pre materiál	Kov
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre rozsah použitia	lepidlo na funkčné spoje
vhodné pre rozsah použitia	univerzálne použitie
Teplota skladovania	8 - 21 °C
Vlastnosť	thixotrop
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	tesniace
Vlastnosť	znášajúci olej
Vlastnosť	odolné proti vibráciám
Vlastnosť	zabranuje zadretiu
Tvar	tekuté
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Chemický podklad	Dimetacrylater
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Objem náplne	50 ml
Funkčná pevnosť podľa	2 h
Pevnosť bez fixácie podľa	10 min
Dynamická viskozita	1300 - 3000 mPas
Demontáž	s normálnym nástrojom
Trieda pevnosti	stredná pevnosť
Tesnosť	1,15 g/cm ³
Atribút Názov produktu	50 ml
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky

