



## Zámočnické kladivo s ochranným puzdrom násady, Hmotnosť bez násady: 400g



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	750100 400
GTIN	4016134506673
Trieda položky	73V

### Popis

#### Prevedenie:

So zahnutým tvarom s **násadou z hikorového dreva**, lakované.

Hlava kladiva je zápustkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované.

Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy.

Od veľ. 200 s ochranným puzdrom násady z ocele.

#### Norma:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

#### Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

#### Náhradný diel:

Náhradná násada č. 752200, pre veľ. 50 dostupná pod č. 751700 250 a pre veľ. 100 pod č. 751700 260.

#### Upozornenie:

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 750110

### Technický opis

Dĺžka násady	310 mm
Hmotnosť bez násady	400 g
Druh produktu	Kladivo

---

## Príslušenstvo

Hikorová násada na kladivo s kruhovým klinom Dĺžka  
násady 310

---

752200 310