

PICARD**Zámočnické kladivo SecuTec® s ochranným puzdrom násady, Hmotnosť bez násady: 500g****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	750115 500
GTIN	4016671027969
Trieda položky	76D

Popis**Prevedenie:**

So zahnutým tvarom s **násadou z hikorového dreva**, lakované.

Hlava kladiva je zápustkovo kovaná a brúsená na mieru. Starostlivo vytvrdené a temperované.

Hlava lakovaná, plôška a nos bez povrchovej úpravy.

Bezpečnostné kladivo SecuTec® s ochranným puzdrom násady z ocele so zverákom a zaistené **klinovou skrutkou PICARD** (sťahovacie hodnoty hlavy kladiva prekonávajú hodnoty sťahovania DIN niekoľkonásobne).

Norma:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Náhradný diel:

Náhradná násada je dostupná pod č. 751680.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 750110

Technický opis

Hmotnosť bez násady	500 g
Dĺžka násady	320 mm

Druh produktu

Kladivo

PríslušenstvoNásada SecuTec® z hikorového dreva s ochranným
puzdrom násady a klinovou skrutkou Dĺžka násady 320

751680 320