

RIDGID**Rúrkorez INOX (VA) / med'****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	819475
GTIN	95691318039
Trieda položky	83R

Popis**Prevedenie:**

Stabilná konštrukcia pre najvyššie nároky a presné rezy pomocou 6 alebo 12 vodiacich valčekov. Mimoriadne rýchla práca bez námahy vďaka **vodiacim valčekom s guľôčkovými ložiskami a rezaciemu koliesku**. Vrátane náhradných rezacích koliesok.

Použitie:

Špeciálne na rezanie VA a pozinkovaných rúr z C-oceli (do hrúbky steny 3 mm), ale aj hliníkových a medených rúr.

Technický opis

Rezací kotúč otvor	8 mm
Ø rezacích koliesok	22 mm
Šírka rezacích koliesok	8 mm
Pre vonkajší Ø rúrok	6 - 65 mm
Druh produktu	Rezačka rúr

Príslušenstvo

Súprava valčekov s guľôčkovými ložiskami 6-dielne	819479
---	--------

Vnútorný / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø rúrky do 54E	814920 54E
Súprava náhradných rezacích koliesok, 2K-dielna	819480
Súprava čapov valčekov2-dielne	819478
Vnútorný / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø rúrky do 54	814920 54
Vnútorný / vonkajší odihlovač z ušľachtilej ocele Pre Ø rúrky do 35	814920 35
Čap rezacieho kolieska	819477