



## Elektronická skúšačka momentových kľúčov „ProTest“, Maximálny ťahovací moment: 1500Nm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	654460 1500
GTIN	5060922231314
Trieda položky	66D

### Popis

#### Prevedenie:

- Robustné hliníkové puzdro.
- Veľkoformátový LCD indikátor.
- Jednoduchá obsluha – priamy výber skúšobného postupu atď. pomocou klávesnice s piktogramami.
- Používateľsky špecifické zadávanie cieľového krútiaceho momentu s hornou a dolnou toleranciou; akustický, prípadne optický signál (3 LED kontrolky) pri dosiahnutí alebo prekročení cieľového momentu.
- 3 režimy použitia: súbežne otočný, detekcia bodu zlomu a zobrazenie limitných hodnôt.

#### Výhoda:

- Kontrola podľa DIN EN ISO 6789; používateľ musí len nastaviť cieľovú hodnotu – zvyšok zariadení testovací prístroj.
- Obrazovka s displejom v 11 jazykoch.
- Kontrola dostupná v horizontálnej a vertikálnej polohe.
- Displej a prevodník navzájom oddelené.

#### Použitie:

Na nastavenie a kalibrovanie momentových nástrojov s pravým chodom.

#### Rozsah balenia:

Prevodník, zobrazovací prístroj, sieťový adaptér, spojovací kábel RS232C do počítača, prípadne tlačiareň, 2 upevňovacie skrutky a štvorhranný adaptér v robustnom kufríku **vrátane kalibračného certifikátu UKAS vpravo.**

**Upozornenie:**

Držiak na stenu pod č. 654462.

**Technický opis**

Maximálny ťahovací moment	1500 Nm
Prevodník Výšky	100 mm
4-hranný adaptér	3/4 palec
Rozsah merania	30 - 1500 Nm
Zobrazovací prístroj šírka	185 mm
Prevodník Hĺbka	185 mm
Zobrazovací prístroj hĺbka	104 mm
Hmotnosť	7,3 kg
Prevodník Šírka	106 mm
Zobrazovací prístroj výška	128 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±0,5 %
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	O4
Druh produktu	Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

**Príslušenstvo**

Držiak na stenu pre ProTest

654462