

HOLEX**TK rádiusová fréza, TiAlN, Ø h10 DC: 1,8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1125 1,8
GTIN	4045197909343
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:
Ako č. 207125.****Technický opis**

Počet zubov Z	2
Ø rezných hrán D _c	1,8 mm
Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 900 N/mm ²	0,006 mm
Posuv f _z pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm ²	0,006 mm
Dĺžka britov L _c	5 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Polomer R	0,9 mm
Obsah	5
Povrchová úprava	TiAlN

Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Tolerancia menovitého \varnothing	h10
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Druh produktu	Celistvá a guľová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	350	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	250	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	50	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	70	M
GG(G)	vhodný	120	K
CuZn	podmienene vhodný	320	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

TK rádiusová fréza Ø DC 1,8

207125 1,8