

**Garant****TK mini fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 8mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG1264 8      |
| GTIN             | 4045197907073 |
| Trieda položky   | GGN           |

## Popis

**Prevedenie:**

Stopka v súlade s **DIN 6535 HB**. Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

**Ako č. 202264.**

## Technický opis

|   |                  |
|---|------------------|
| Stopka  | DIN 6535 HB s h6 |
| Dĺžka britov $L_c$  | 11 mm            |
| Šírka rohového skosenia pri 45°                           | 0,2 mm           |
| Ø rezných hrán $D_c$                                      | 8 mm             |
| Ø stopky $D_s$  | 8 mm             |
| Počet zubov Z   | 3                |
| Celková dĺžka L   | 55 mm            |
| Tvar stopky   | HB               |
| Posuv $f_z$ pre orezávanie v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,08 mm          |
| Uhol sklonu zubov   | 45 Stupeň        |

|  |   |
|--|---|
| Posuv $f_z$ pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm   |
| Tolerancia menovitého $\varnothing$                              | e8  |
| Smer podávania   | horizontálny, šikmý a vertikálny                |
| Obsah  | 5   |
| Povrchová úprava   | AlCrN   |
| Rezný materiál   | VHM   |
| Norma  | Výrobná norma                                   |
| Typ  | N   |
| Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie                                | Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní $1 \times D$ |
| Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie                                | $0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní          |
| Druh produktu  | Rohová fréza                                    |

## Údaje o užívateľovi

|                              | Zhoda             | $V_c$ | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Alu (krátke rezanie)         | vhodný            | 280   | N       |
| Hliník $> 10 \% \text{ si}$  | vhodný            | 200   | N       |
| Oceľ $< 500 \text{ N/mm}^2$  | vhodný            | 120   | P       |
| Oceľ $< 750 \text{ N/mm}^2$  | vhodný            | 110   | P       |
| Oceľ $< 900 \text{ N/mm}^2$  | vhodný            | 100   | P       |
| Oceľ $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | vhodný            | 70    | P       |
| Oceľ $< 1400 \text{ N/mm}^2$ | vhodný            | 60    | P       |
| INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$  | vhodný            | 70    | M       |
| INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$  | vhodný            | 50    | M       |
| GG(G)                        | vhodný            | 90    | K       |
| Uni                          | vhodný            |       |         |
| mokrý maximum                | vhodný            |       |         |
| mokrý minimálne              | vhodný            |       |         |
| suché                        | podmienene vhodný |       |         |

vzduch

vhodný

---

## Príslušenstvo

TK mini fréza Ø e8 DC 8

202264 8