

**Garant****TK mini fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG1264 16
GTIN	4045197907134
Trieda položky	GGN

## Popis

**Prevedenie:**

Stopka v súlade s **DIN 6535 HB**. Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

**Ako č. 202264.**

## Technický opis

Stopka	DIN 6535 HB s h6
Ø rezných hrán $D_c$	16 mm
Celková dĺžka L	65 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,4 mm
Tvar stopky	HB
Posuv $f_z$ pre orezávanie v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Počet zubov Z	3
Ø stopky $D_s$	16 mm
Dĺžka britov $L_c$	18 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň

Posuv $f_z$ pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Tolerancia menovitého $\emptyset$	e8
Obsah	5
Povrchová úprava	AlCrN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní $1 \times D$
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	$0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	280	N
Hliník $> 10 \%$ si	vhodný	200	N
Oceľ $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	120	P
Oceľ $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	110	P
Oceľ $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	100	P
Oceľ $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	70	P
Oceľ $< 1400 \text{ N/mm}^2$	vhodný	60	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	70	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	50	M
GG(G)	vhodný	90	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

vzduch

vhodný

---

## Príslušenstvo

TK mini fréza Ø e8 DC 16

202264 16